

LOCTITE**Yttättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: 5970**

Beställningsdata

Ordernummer	083331 5970
GTIN	4058093009062
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Användningsdata:

Silikon. I stället för kork- och papperstätningar, vibrationsbeständig.

OBS!:

Rengör ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

Teknisk beskrivning

fullhärdat efter	12 h
tillverkarens beteckning	LOCTITE 5970
Kemisk bas	Alkoxy silikon

Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
lämpligt för material	metall
lämpligt för material	Plast
lagringstemperatur	8 - 21 °C
temperaturområde	-55 - 200 °C
Flampunkt	100 °C
Egenskap	oljebeständig
Egenskap	vibrationstålig
Form	pastös
minimalt lossningsmoment	7 Nm
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för användningsområde	Flänsförband
Färg	svart
Största spaltmått	0,25 mm
Hållfasthetsklass	låghållfast
Densitet	1,4 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel