

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
Huvudängd L_1	26,5 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L_3	9 mm
ISO-kod hållare	A12L STFRCR/L11
Passande vändskär	TC.. 1102..
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500