

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	TC.. 16T3..
Huvudängd L <sub>1</sub>	41 mm
ISO-kod hållare	A25R STFCCR/L16
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	32 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	17 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	23 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500