



Momentskruvdragare med fast inställning, utan skala, inställt vridmoment: 2,0Nm



Beställningsdata

Ordernummer	659890 2,0
GTIN	4069515041775
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Momentskruvdragare med bekvämt 2K-handtag och **fast inställt vridmoment**. När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Lämplig för högeråtdragning.

Ytterligare åtdragning av skruven är inte möjligt.

Fördel:

Momentskruvdragaren kan användas med alla konventionella bits C 6,3 och E 6,3 (liknar nr 675155, 675390).

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Idealiska för montering av vändskär.

Norm:

Kontrollerad enligt **DIN EN ISO 6789**.

Noggrannhet:

±10 % av det angivna värdet.

OBS!:

Samtliga utbytbara Wiha-klingor (nr 659940 – 659946) kan även användas i HOLEX momentmejsel nr 659945.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Det inställda vridmomentet kan **inte** ändras.

Teknisk beskrivning

Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Feedback	akustisk signal
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningssvärdet	förinställd
Mätteknik	mekanisk
Bitshållare	D 6,3
Bitshållare	F 6,3
mätmetod	Vridmoment
visning	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
inställt vridmoment	2 Nm
Loggbara data	nej
totallängd L	168 mm
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
inställt vridmoment	200 cNm
Utlösningssvärdets justerbarhet	inte justerbar
mätnoggrannhet vridmoment	±10 %
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Fast inställt vridmoment	ja
Produktslag	Momentskruvdragare

Lämpliga produkter

No Shop URL available for: 659890 2,0