

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	20 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Huvudängd L_1	26,7 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A16Q STFCL/L11
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500