

**Batteridreven excenterslip inkl. batteri, Typ: M18FROS125****Beställningsdata**

Ordernummer	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Artikelklass	03L

Beskrivning**Utförande:**

M18 FUEL™ batteridreven excenterslip med 2,5 mm omloppsbanda och 12 000 varv/min, vilket möjliggör en snabb och effektiv sliphastighet. Slipen levereras med en sugfunktion samt förbättrad ergonomi och bättre grepp.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 5,0 Ah litiumjonbatterier, dammpåse, utsugsadapter, utökningsadapter, 2 st slippapper.

OBS!:

Passande slipskiva 8 hål artikelnr 567745 och ABRANET artikelnr 567802.

Teknisk beskrivning

excenterfrekvens	6000 - 12000 min ⁻¹
stödtallrik Ø	125 mm
excenterrörelse	2,4 mm
Batterispänning	18 V

Datablad

vikt	1,9 kg
batterikapacitet	5 Ah
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
förpackning	Transportväska
Produktslag	Excenterslip