



Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 4963, HSS E, Skaft-Ø: 16mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 297120 16 |
| GTIN | 4045197190666 |
| Artikelklass | 22E |

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar **svetsade**.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

HSS/E – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittert bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| eggbredd | 4 mm |
| maximalt stickdjup t_{max} | 10 mm |
| För hål från Ø | 32 mm |
| Skaft-Ø | 16 mm |
| totallängd | 210 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Produktslag | Svarvstål |