

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Mittförskjutning L_3	27 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för under-läggs-platta	269013 2
Underläggsplatta	269005 7
ISO-kod hållare	A40T STFCR/L16
Huvudängd L_1	37,5 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	39 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 7	269005 7
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500