



Weldonhållare Whistle-Notch Form ADB, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 32 mm



Beställningsdata

Ordernummer	302720 32
GTIN	4250122613312
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Med spänskruv och skruv för längdjustering.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

utkragningenslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 72 mm

Reservspännskruv nr 309900: 32

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	32 mm
Reservspännskruv nr 309900	32
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	72 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308780 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 60° med hål och passning tätad passar för konor 40	308803 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 90° med hål och passning tätad passar för konor 40	308805 40
Dragtapp Hurco 60° med passning tätad passar för konor 40	308804 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40