

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	TC.. 16T3..
Huvudängd $L_1$	41 mm
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A25R STFCL/L16
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	23 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500