

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	A32S STFCCR/L16
Huvudängd $L_1$	34,6 mm
Underläggsplatta	269005 7
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	40 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
totallängd $L$	250 mm
Spännhöjd $L_2$	30 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Underläggsplatta Typ 7	269005 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500