

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A10K STF CR/L11
Mittförskjutning L_3	7 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13 mm
Huvudängd L_1	22,8 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500