



Weldonhållare Form ADB, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	302660 16
GTIN	4250122615774
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16