

**Garant****TCMT 110204, Sort: CU7010**

### Beställningsdata

Ordernummer	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	SS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 210 m/min
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sort	CU7010
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	80 - 140 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning