

**ER-hylschuckar Form ADB, BT 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	302760 16
GTIN	4250122612247
Artikelklass	36E

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.  
Alla skaft brunerade.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B**.

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.  
Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivning**

ER-chucknyckel	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
utkragningslängd A-mått	63 mm
Reserv ER-spännmutter	16
För ER-spännhylsor	16
Utvändig-Ø D	28 mm

fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spänntångsats 15 delar 2-16 mm	309240
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308901 3
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning	309164
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308920 7
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
	309425 4,5

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation  
nom. spänn-Ø d 4,5 mm

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spännstångsats 10 delar 1-10 mm	309160
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308906 5
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308901 8
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308901 5
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 7 mm	308922 7
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308906 3

ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm med tätning och munstycken	309165
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 9 mm	308906 9
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 7 mm	308906 7
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308901 2
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning	309014
ER-spännhylsamed tätning och munstycken nom. spänn-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spänntångsats 10 delar 1-10 mm	309012
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308901 4
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 8 mm	308921 8

---

ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm

308920 3

---

ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation  
nom. spänn-Ø d 6 mm

---

309425 6