



Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 4963, HSS E, Skaft-Ø: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	297120 6
GTIN	4045197190628
Artikelklass	22E

Beskrivning

Utförande:

Alla storlekar **svetsade**.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.

HSS/E – På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittert bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Teknisk beskrivning

För hål från Ø	13 mm
eggbredd	2 mm
maximalt stickdjup t_{max}	3 mm
Skaft-Ø	6 mm
totallängd	125 mm
Skärmaterial	HSS E
Produktslag	Svarvstål