

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Huvudängd L_1	26,7 mm
ISO-kod hållare	A16Q STFCL/L11
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	TC.. 1102..
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500