

Garant**TC.T 16T304, Sort: HU7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	AM
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	N
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TCGT 16T304

Antal byten/skär	3
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning