

HOLEX**Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11), P20/K25, skaftstorlek: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297135 12
GTIN	4045197521361
Artikelklass	22E

Beskrivning**Utförande:**

Hartmetall – stålskaft med 700–800 N/mm² hållfasthet och fräst, plan släppnings sida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäregegen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermitterent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Teknisk beskrivning

eggbredd	4 mm
För hål från Ø	30 mm
maximalt stickdjup t _{max}	10 mm
skaftstorlek	12 mm
totallängd	160 mm
Skärmaterial	P20/K25

Produktlag

Svarvstål