

**Weldonhållare form AD, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300050 16
GTIN	4045197674333
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	63 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Utvändig-Ø D	48 mm
fäste	SK 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16