

**TCMT 110204 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	261020 HBX020
GTIN	4045197671226
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

TCMT 110204 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Matning  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 300 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,06 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PM
Skärdjup $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Primäranvändning	P
Sort	HBX020

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3
Vändskärstilldelning	neutral