

**HOLEX****Invändigt gängstål höger motsvarande DIN 283 (ISO 13), P20/K25,  
skaftstorlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297175 25
GTIN	4045197521477
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

**Hartmetall** – stålskaft med 700–800 N/mm<sup>2</sup> hållfasthet och fräst, plan släppnings sida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreppgar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreppen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

För hål från Ø	55 mm
skaftstorlek	25 mm
totallängd	250 mm
Skärmaterial	P20/K25
Produktslag	Svarvstål

