

Garant**Sticksvarvinsats, invändig, vänster, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W: 4,2/1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270320 4,2/1
GTIN	4045197466853
Artikelklass	211

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 270200 – 270204.

Teknisk beskrivning

Minimidiameter D_{min}	4,2 mm
maximalt sågdjup t_{max}	0,8 mm
Centrumavstånd spetsar L_3	2 mm
Skaft-Ø d	4 mm
Utkragningslängd L_1	10 mm
Produktnamnsattribut	$L_1 = 10$ mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		