

**Ringskruv, Gäng-Ø: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M20
GTIN	2050001741783
Artikelklass	08Y

**Beskrivning****Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

**OBS!:**

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskravningsaxeln!

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

**Teknisk beskrivning**

Gänglängd mutter E	20 mm
Totalhöjd F	90 mm
Kragdiameter stöd C	50 mm
Invändig diameter ring A	50 mm
vikt	0,86 kg
Utvändig diameter ring B	90 mm
Gäng-Ø	M20

## Datablad

Gänglängd	30 mm
dim D	20 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	6 t
Produktslag	Ringskruv