

Garant

Svarvinsats, invändig, vänster, L1 = 40 mm, Ø Dmin: 6,2mm


Beställningsdata

Ordernummer	270254 6,2
GTIN	4045197466471
Artikelklass	211

Beskrivning
Användningsdata:

För skärhållare nr 270200 – 270204.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	6 mm
Centrumavstånd spetsar L ₃	2,95 mm
maximalt sågdjup t _{max}	0,5 mm
Minimidiameter D _{min}	6,2 mm
radie R	0,2 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm ²	0,025 mm/v
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,025 mm/v
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,050 mm/v
Utkragningslängd L ₁	40 mm
Produktnamnsattribut	L ₁ = 40 mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		