

**HOLEX****Invändiga stickstål höger motsvarande DIN 263 (ISO 11), P20/K25,  
skaftstorlek: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	297135 25
GTIN	4045197521392
Artikelklass	22E

**Beskrivning****Utförande:**

**Hartmetall** – ståliskaft med 700–800 N/mm<sup>2</sup> hållfasthet och fräst, plan släppnings sida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäregegen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

**Användningsdata:**

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.

M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

**Observera:**

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

**Teknisk beskrivning**

eggbredd	8 mm
För hål från Ø	60 mm
maximalt stickdjup $t_{max}$	20 mm
skaftstorlek	25 mm
totallängd	250 mm
Skärmaterial	P20/K25

Produktslag

Svarvstål