

**Tryckluftsdreven slagskruvdragare, Typ: 9013MTT****Beställningsdata**

Ordernummer	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Artikelklass	03R

Beskrivning**Utförande:**

Slagskruvdragare med dubbelhammarslagverk med hög kapacitet. Största lossningsmoment 1890 Nm. Användning av fasta skruvförband i trånga utrymmen med låg arbetsbelastning under daglig drift

- **Maximalt vridmoment: 1890 Nm.**
- **Frånluftsledning genom handtaget nedåt.**
- **Låg vibration.**
- **Enkel användning.**
- **Minskad arbetsbelastning tack vare låg vikt och smidiga dimensioner.**
- **Lång användningstid och hög effektivitet i industriella tillämpningar och fordonstillämpningar.**
- **Kompakt design optimerad för arbete i trånga utrymmen.**
- **20 mm (3/4 tum) slagskruvdragare i ett 12,5 mm (1/2 tum) hölje.**
- **HAZET Twin Turbo-teknik – höga vridmoment och kompakt design.**
- **Luftmotor med 8 lameller och med 25 % högre slageffekt säkerställer maximalt vridmoment.**

Teknisk beskrivning

Datablad

vikt	1,7 kg
maximala vibrationer enligt EN	11,39 m/s ²
Höger-/vänstergång	ja
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
bullernivå	99,3 dB(A)
Energiförsörjning	Tryckluftsdriven
största lossbrytningsmoment	1890 Nm
momentintervall	900 Nm
max. åtdragningsmoment	1300 Nm
maximal luftförbrukning	150 l/min
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
anslutningsgänga	NPT
arbetstryck	6,3 bar
fästprofil verktygshållare	Fyrkant
mått verktygshållare	3/4 tum
Produktslag	Skruvdragare