

**Garant****Sticksvarvinsats, invändig, höger, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1,5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	270310 5,2/1,5
GTIN	4045197466662
Artikelklass	21I

## Beskrivning

### Användningsdata:

För skärhållare nr 270200 – 270204.

## Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	5 mm
maximalt sågdjup $t_{max}$	1 mm
Centrumavstånd spetsar $L_3$	2,5 mm
Minimidiameter $D_{min}$	5,2 mm
Utkragningslängd $L_1$	10 mm
Produktnamnsattribut	$L_1 = 10$ mm
Produktslag	Skärinsats för svarvning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P

## Datablad

Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	30 m/min	S
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
CuZn	lämplig	150 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
intermittent	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		