



Ringmutter, Gäng-Ø: M16



Beställningsdata

Ordernummer	086477 M16
GTIN	2050001741820
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	M16
vikt	0,31 kg
Totalhöjd F	62 mm
Kragdiameter stöd C	35 mm
Gänglängd mutter E	14 mm
Utvändig diameter ring B	63 mm
Invändig diameter ring A	35 mm

Datablad

dim D	14 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	4 t
Produktslag	Ringskruv