

**Garant****Weldonhållare form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300100 8      |
| GTIN         | 4045197282712 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| utkragningslängd A-mått    | 50 mm      |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 8 mm       |
| Reservspännskruv nr 309900 | 8          |
| Utvändig-Ø D               | 28 mm      |
| fäste                      | SK 40 kort |
| Norm                       | DIN 6359   |
| Hållare norm               | ISO 7388-1 |
| Form                       | ADB        |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

## Tillbehör

|   |            |
|---|------------|
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40                                       | 308605 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40                | 308625 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40   | 308650 40  |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40               | 308630 40  |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M  | 308670 40M |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40                    | 308806 40  |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40                            | 308830 40  |
| Specialdragtapp passar för konor 40   | 308740 40  |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40   | 308785 40  |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40  |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40   | 308760 40  |
| Dragtappartätad passar för konor 40   | 308660 40  |
| DragtapparForm B passar för konor 40  | 308640 40  |
| Dragtappartätad passar för konor 40   | 308635 40  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40                                | 308615 40  |
| DragtapparForm A passar för konor 40  | 308600 40  |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40   | 308610 40  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40   | 308620 40  |
|   | 308802 40  |

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

|   |           |
|---|-----------|
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                                 | 308790 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40                                 | 308795 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40                                 | 308765 40 |
| Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40              | 308700 40 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm                      | 309900 8  |