

**Garant****Weldonhållare form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300100 12
GTIN	4045197282736
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	50 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Reservspännskruv nr 309900	12
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
	308802 40

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm	309900 12