

**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	13 mm
ISO-kod hållare	SVHBR/L 1616H11
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skrivsats förvändskär	269028 22
Skaftmått	16 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500