

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
Totallängd L neutrala hållare	100 mm
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	8 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SVBN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500