

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skruvsats för vändskär	269028 22
Huvudängd L ₁	23 mm
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020K11
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500