

**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	SVHBR/L 2020K11
Passande vändskär	VB.. 1103..
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	17 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500