

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 22
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	10 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	SVBN 2020K11
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22

269028 22

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500