



## Ringmutter, Gäng-Ø: M20



### Beställningsdata

Ordernummer	086477 M20
GTIN	2050001741837
Artikelklass	08Y

### Beskrivning

**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

**OBS!:**

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

**SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.**

### Teknisk beskrivning

vikt	0,86 kg
Gäng-Ø	M20
Totalhöjd F	90 mm
Invändig diameter ring A	50 mm
Kragdiameter stöd C	50 mm
Gänglängd mutter E	20 mm
Utvändig diameter ring B	90 mm

## Datablad

dim D	20 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	6 t
Produktslag	Ringskruv