

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	31 mm
ISO-kod hållare	SVVBN 2020K16
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	10 mm
Underläggsplatta	269005 8
Skaftmått	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500