

Garant**Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 20/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273831 20/4
GTIN	4045197517289
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid t_{max} (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till $t = 24,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L_4	21,5 mm
Stickdjup t_{max}	20 mm
Skruvar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Spårbredd w	4 mm
Huvudängd L_1	40,5 mm
totallängd L	99,5 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Vänster

Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv Typ 7	279815 7
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600