

**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	21,5 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SVJBR/L 1616H11
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

---