

Garant
Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 25/3Lmm

Beställningsdata

Ordernummer	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Artikelklass	21W

Beskrivning
Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytqualität och produktivitet. 12,5xw (**Stickdjup till 37,5 mm**)

OBS!:

Max. \emptyset = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga sticksvarvplattor nr 273656 – 273670.

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L_4	26,5 mm
Spårbredd w	3 mm
Huvudängd L_1	54 mm
Skrubar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stickdjup t_{\max}	37,5 mm
totalängd L	125,5 mm
Serie	Eco
Maximal \emptyset	75 mm

Skafthbredd b	25 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 6	279815 6
------------------	----------