

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/11mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	12 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
ISO-kod hållare	SVHBR/L 1212F11
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Huvudängd L ₁	13 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
totallängd L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500