

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	12,5 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	39 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SVVBN 2525M16
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	269005 8
Passande vändskär	VB.. 1604..
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Skaftmått	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500