

Garant**Skärhållare konkav axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 33/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273820 33/50
GTIN	4045197500236
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

Sänk teknikvärdena med 30 – 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Spårbredd w: 3 mm

maximalt sågdjup t_{max} : 13 mm

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	13 mm
----------------------------	-------

minimal första insticksdiameter D_1	33 mm
maximal första insticksdiameter D_2	50 mm
Användning	Höger
Spårbredd w	3 mm
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9