

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm**Beställningsdata**

Ordernummer	261107 16/11
GTIN	4045197655721
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1103..
Huvudängd L ₁	13 mm
ISO-kod hållare	SVHBR/L 1616H11
Skaftmått	16 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500