

**HOLEX®****TCMT 110204 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 261020 HBX130 |
| GTIN         | 4045197671240 |
| Artikelklass | 22D           |

**Beskrivning**

TCMT 110204 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130  
spån-brytare: MM  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
Matning  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 0,1 - 3,75 mm      |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 60 - 200 m/min     |
| spån-brytare                          | MM                 |
| Primäranvändning                      | M                  |
| Hörnradie                             | 0,4 mm             |
| Matning $f$                           | 0,06 - 0,3 mm/v    |
| Sort                                  | HBX130             |

| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärmaterial                | VHM                                 |
| Serie                       | Skärhållare                         |
| Serie                       | Skärhuvud                           |
| Serie                       | Borrstång                           |
| ISO-kod vändskär            | TCMT 110204                         |
| Antal byten/skär            | 3                                   |
| Vändskärstilldelning        | neutral                             |