

HOLEX®**Weldonhållare form AD, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 18 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300200 18
GTIN	4045197143679
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Hållare norm: DIN 69871

Hållare norm: ISO 7388-1

Form: AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min⁻¹

Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3 µm

utkragningslängd A-mått: 63 mm

Utvändig-Ø D: 50 mm

Reservspännskruv 309900: 16

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	63 mm
Reservspännskruv 309900	16
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	50 mm

fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC

Tillbehör

Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308812 40
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappar tätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappar tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passning tätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad passar för konor 40	308806 40
Chucknyckel för dragtapp enligt ISO 7388 passar för konor 40 SK	308830 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med passning tätad passar för konor 40	308802 40

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308810 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappar Mazak, tätad, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar tätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergंगा tätad passar för konor 40	308720 40
Chucknyckel för dragtapp enligt DIN 69872 passar för konor 40 SK	308820 40