

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261107 20/11
GTIN	4045197655738
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1103..
Skruvsats förvändskär	269028 22
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	17 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	SVHBR/L 2020K11
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500