

**Garant****Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 25/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273831 25/5
GTIN	4045197531353
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master eco-fästen nr 319006 – 319136.

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid  $t_{\text{max}}$  (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd $L_4$	26,5 mm
Stickdjup $t_{\text{max}}$	25 mm
Huvudängd $L_1$	40,5 mm
Skrubar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Spårbredd w	5 mm
totallängd L	112 mm
Serie	Eco
Skaftbredd b	25 mm
Användning	Vänster

Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX30	674248 TX30
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
Kläm-skruv Typ 7	279815 7
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600