

**Ringskruv, Gäng-Ø: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	086472 M24
GTIN	2050001741790
Artikelklass	08Y

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfasta ringskruvar/ringmuttrar, rödlackerade.

OBS!:

Ringskruvarna och -muttrarna får inte belastas i 90° vinkel till inskruvningsaxeln!

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Teknisk beskrivning

Kragdiameter stöd C	50 mm
Invändig diameter ring A	50 mm
Totalhöjd F	90 mm
Gänglängd mutter E	20 mm
vikt	0,9 kg
Utvändig diameter ring B	90 mm
Gäng-Ø	M24

Datablad

Gänglängd	36 mm
dim D	20 mm
Lyftkapacitet WLL SF 4:1	8 t
Produktslag	Ringskruv